

KILLARK®

EZS150A2-T

Par Killark
No de catalogue [EZS150A2-T](#)

HID 150W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Montage à tourillon.



Caractéristiques

- Monté sur tourillon - L'étrier de tourillon en acier inoxydable 316 est fixé au boîtier du ballast du luminaire par l'intermédiaire de blocs de montage
- Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire
- Résistant à la corrosion - luminaire en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée de manière électrostatique. Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

Générale

Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Source d'éclairage	Sodium haute pression
Type de montage	Tourillon

Documentation

[Certifications - EZ Series Luminaires CSA Certification](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Photometry - KIL_EZS15x-D](#)
[Photometry - KIL_EZS15x-A](#)
[Photometry - KIL_EZS15x](#)
[Photometry - KIL_EZS15x-S](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-EZS150A2-T-SPEC-FR | REV 12/2023