

## GUF-8

Par Killark

No de catalogue [GUF-8](#)

Raccord 3", aluminium, femelle à femelle.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

### Général

Numéro de catalogue	GUF-8
Couleur	Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GUF
Type	Union de femme à femme
CUP	783936270081

### Dimensions

Dimensions	4 po x 6 po x 6 po
Poids brut avec emballage	2.3
Hauteur	6 dans
Taille du moyeu	3"
Longueur	4 dans
Largeur	6 dans

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)  
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)