

## H-HG-08

Par Killark  
No de catalogue [H-HG-08](#)

Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-1/2" avec deux poteaux en acier galvanisé de 4 pieds.



### Caractéristiques

- La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien
- Rétrofittable sur les poteaux existants, il n'est pas nécessaire de remplacer les conduits
- Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
- Disponible en AL, SS et FE
- Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des valeurs nominales de type 3R
- Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits

### Générale

Application	Pour les luminaires et autres dispositifs électriques montés sur des poteaux dans les allées industrielles, les plates-formes, les cages d'escalier ou partout où les réglementations OSHA/HSE exigent un équipement de prévention des chutes. Pour un entretien sûr et facile des poteaux existants ou nouvellement installés.
Matériau	Le fer
Type	Assistance aux pôles

### Documentation

- [3D Product View](#)
- [Brochures - Spartan Pole Series - A New Lighting Retrieval Solution](#)
- [Installation Manuals - Spartan Pole Series Retrofit](#)
- [Video - Spartan Pole Introduction](#)