

HFXE1-800-42 - HFX Emergency 60W 277V 2 Lampes

Par Killark

No de catalogue [HFXE1-800-42](#)

HFX Emergency 60W 277V 2 Lamp.



Caractéristiques

- Construction en alliage d'aluminium sans cuivre, solide et léger, résistant à la corrosion, moins de 4/10 de 1 %.
- Toute la quincaillerie externe est en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion pour assurer une longue durée de vie sans entretien.
- Ballasts à tension mondiale standard sur les modèles 32W et BIAxIAL (120-277V 50/60 Hz)
- Indicateur de charge LED sur le boîtier du ballast.

Général

Numéro de catalogue	HFXE1-800-42
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	T12
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Gamme de lumens	0-2 000 lm
Lumens	1200
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Pendant
Type d'optique	Tubes en verre
Série	HFXE
CUP	783936288475

Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Lumens Par Watt	20
Tension Rating	277 VAC
Puissance	60 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Spécifications - HFXE Series Emergency Specification Sheet](#)