

HJB-HG-08 - Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif de taille 1-1/2" avec deux poteaux en acier de 4 pieds

Par Killark

No de catalogue [HJB-HG-08](#)

Boîte de jonction à charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif de taille 1-1/2" avec deux poteaux en acier de 4 pieds.



Caractéristiques

- L'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien.
- Ouverture du boîtier pour le tirage, l'épissage et l'entretien des conducteurs
- S'adapte à la plupart des couvercles de dispositifs pour diverses applications
- Peut être installé sur des poteaux existants, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les conduits.
- Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
- Disponible en matériaux AL, SS et FE
- Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation, ce qui permet d'obtenir un classement de type 3R.
- Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits.

Général

Numéro de catalogue	HJB-HG-08
Type de finition	Naturel
Matériau	Le fer
Série	Pôle spartiate
Type	
CUP	783936184302

Dimensions

Hauteur	107,3 pouces
Taille du moyeu	1-1/2"
Poids	21.42 lb
Largeur	4,95 pouces

Documentation

- [Brochures - Spartan Pole Series - A New Lighting Retrieval Solution](#)
- [Certifications - Spartan Pole Series UL Certificate of Compliance](#)
- [Manuels d'installation - Spartan Pole Series Retrofit](#)
- [Spécifications - KIL_Spartan_Specifications](#)
- [Spécifications - HJB-HG-08](#)
- [Spécifications - HJB-HG-08](#)
- [Vue 3D du produit - Spartan](#)
- [Vidéo - Spartan Pole Introduction](#)