

KWPH075 - 70 Watt 480 Volt Metal Halide Wallpack Fixture

Par Killark

No de catalogue [KWPH075](#)

70 Watt 480 Volt Metal Halide Wallpack Fixture.



*Image représentative

Caractéristiques

- Aluminium avec finition bronze. Manchon de 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
- Douille en porcelaine Mogul.
- Le réflecteur est en aluminium spéculaire formé avec précision pour une performance optimale.
- Convient pour une température ambiante de 55°C, un fil d'alimentation de 90°C est nécessaire.
- Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux impacts.
- Accès complet à l'avant pour l'entretien de la lampe ou du ballast grâce à une porte frontale à charnières.
- Deux fixations à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent l'étanchéité du joint de la porte.
- Photocellules, fusibles, réenclenchement instantané, protecteur de ballast et lampes disponibles en option et installés en usine.

Général

Numéro de catalogue	KWPH075
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Source lumineuse	halogénures métalliques
Série	KWP
CUP	783936377186

Dimensions

Taille du moyeu	1/2"
Poids	24 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	480 VAC
Puissance	70 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
Nema Rating	4X

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Spécifications - KWP Series Wallpacks Specification Sheet](#)