



## MBL151-GA2 - 150W HPS Fluorescent 120V 3/4" Pendant

Par Killark

No de catalogue [MBL151-GA2](#)

150W HPS Fluorescent 120V 3/4" Pendant.



### Caractéristiques

- Réservoir de lestage et boîte d'épissure - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
- Finition en poudre époxy/polyester cuite au four, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion.
- Toute la quincaillerie externe est en acier inoxydable
- Garde - alliage d'aluminium sans cuivre
- Normalement expédié sous forme de composants pour une livraison rapide
- Protection du réfracteur - acier avec finition résistante à la corrosion
- Réflecteur - polyester renforcé de fibre de verre, léger et résistant à la corrosion
- Les modèles fluorescents sont fournis avec des lampes.
- Lumière blanche à allumage instantané économe en énergie (2700K). Durée de vie de la lampe : 10 000 heures
- Les supports de lampe HID sont à base moyenne E26.

### Général

Numéro de catalogue	MBL151-GA2
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Série	MB
CUP	783936993966

### Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale 60 Hz  
Tension Rating 120 VAC  
Puissance 150 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
- Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
- Classe III, divisions 1 et 2

### Logistique

Quantité de cartons 1

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Photométrie - KIL\\_MBL15x-G-A](#)  
[Photométrie - KIL\\_MBL15x-G](#)  
[Photométrie - KIL\\_MBL15x-G-S](#)  
[Spécifications - MBL151-GA2](#)  
[Spécifications - MB Series Fluorescent Bi-Pin Specification Sheet](#)  
[Spécifications - MBL151-GA2](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-MBL151GA2-SPEC-FR | REV 7/2024