

KILLARK®

NV2FG42BHG

Par Killark

No de catalogue [NV2FG42BHG](#)

Support mural fluorescent 42W 120-277V avec globe et protection tempérés.



Caractéristiques

- Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de force, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
- Modèles fluorescents ou incandescents économes en énergie et en main d'oeuvre
- Les accessoires comprennent des réflecteurs en dôme en polycarbonate et une extension murale
- Moulé en polyester thermodurci rempli de verre à 30% pour une grande force
- Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
- Conçu pour les applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

Générale

Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Source d'éclairage	Fluorescents compacts
Type de montage	Support mural

Documentation

[Certifications - NV2 Series CSA Certification](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - NV2 Series IOM K1301](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-NV2FG42BHG-SPEC-FR | REV 12/2023