KILLARK®

# OC-1MCG

Par Killark
No de catalogue OC-1MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 1/2 pouce - Volume 4,0 pouces cubes.

*Image représentative

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | OC-1MCG |
| Couleur | • Gray<br>• Gris |
| Type de couverture | Estampillé |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Peinture époxy en poudre |
| Modèle de moyeu | C |
| Matériau | Le fer |
| Série | Série O |
| Type | Corps de conduit avec couvercle et joint |
| CUP | 783936049885 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 7,5 po x 5,5 po x 5,75 po |
| Poids brut avec emballage | 0.8 |
| Hauteur | 5.75 in |
| Taille du moyeu | 1/2" |
| Longueur | 7,5 pouces |
| Largeur | 5.5 in |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 5 |

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Certifications - E Series, O Series, CO & TW Series Conduit Bodies CSA Certificate of Conformity
Spécifications - O Series & Duraloy 5 Series Conduit Bodies Specification Sheet
Spécifications - O Series & Form 5 Cross Reference
Spécifications - OC-1MCG



©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés