

Bornes de raccordement, 54 circuits, 600V 50Amp #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, serrage à vis



Par Killark

No de catalogue [TBWE-54](#)

Borniers, 54 circuits, 600V 50Amp #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, Screw Clamp Style.

Caractéristiques

- Les borniers sont dotés de bornes à vis de serrage pouvant accueillir des fils d'aluminium ou de cuivre.
- Des bandes de marquage TMS sont incluses.

Général

Numéro de catalogue	TBWE-54
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	TBWE
Type	Bornier 54 circuits
CUP	783936640426

Dimensions

Poids brut avec emballage 2.394

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Spécifications - TWBE Series terminal Blocks Specification Sheet](#)

[Spécifications - TBWE-54](#)