

## Prise verrouillée dangereuse de la série VBQ - Square D - Disjoncteur 30A de la série FAL 2P 3W - Drain et reniflard du groupe B

Par Killark

No de catalogue [VBQ3023SN30-10B11B](#)

Square D - Série FAL Réceptacle 30A Disjoncteur 30A 2W3P - Groupe B Drain et reniflard.

### Caractéristiques

- Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON".
- Options de mise à la terre disponibles
- Salle de câblage spacieuse qui répond aux exigences du NEC en matière de pliage des fils.
- Pattes de fixation réglables
- Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils pour un retrait plus rapide
- Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement.
- La poignée du disjoncteur peut être verrouillée en position "ON" ou "OFF" à l'aide d'un maximum de trois cadenas.

### Général

Numéro de catalogue	VBQ3023SN30-10B11B
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles	2
Type de réceptacle	Verrouillage mécanique
Série	VBQ
Type	Goupille et manchon
CUP	783936083582



### Dimensions

Taille du moyeu 1-1/2"

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale 30 A

### Chef d'orchestre

Nombre de fils 3

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Division 2, Groupes B, C, D</li><li>• Classe I, zone 2, groupes IIB+H2, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3, 4, 4 FOIS, 7(B, C, D), 9(F, G)

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Spécifications - VBQ Series Breaker Protected Receptacles Specification Sheet](#)

[Spécifications - VBQ3023SN30-10B11B](#)