



VM1S100 - Série VM1 - 100W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Boîtier

Par Killark

No de catalogue [VM1S100](#)

Série VM1 - 100W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Boîtier.



Général

Numéro de catalogue	VM1S100
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VM1
CUP	783936010182

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	100 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VM1S & VM1Q Series Luminaires CSA Cert](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxGL-A](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxGL-D](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxR5](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxS2](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxS5](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxS8](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxR1](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxGL-S](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxP5](#)
[Photométrie - KIL_VM1S10xxxGL](#)
[Spécifications - VM1/VM2 Series Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VM1S100-SPEC-FR | REV 7/2024