



## VMAG40S - VM 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Guard -, High Watt

Par Killark

No de catalogue [VMAG40S](#)

Protection en acier inoxydable de 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" de la série VM - Faible puissance.



### Général

Numéro de catalogue	VMAG40S
Couleur	Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Acier inoxydable
Série	VM
Type	Garde
CUP	783936786711

### Dimensions

Dimensions	10 po x 11 po x 12 po
Poids brut avec emballage	1.85
Hauteur	12 en
Longueur	10 en
Largeur	11 en

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - EZ Series UL Certification](#)
- [Certifications - VM5 Series Luminaires UL Certification](#)
- [Spécifications - VM LED Fixture Assembly Guide](#)
- [Spécifications - VMAG40S](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-VMAG40S-SPEC-FR | REV 7/2024