



## Versamate Series 30A 3 Pole 4 Wire Plug Assembly - AT Type

Par Killark

No de catalogue [VP3034](#)

30A 3 Pole 4 Wire Plug Assembly - AT Type.



### Général

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | VP3034                                                                                                                                       |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                                                                                                                       |
| Type de finition        | Finition époxy/polyester en poudre cuite                                                                                                     |
| Gamme d'œillets         | 0.55-1.20                                                                                                                                    |
| Matériau                | Corps - Aluminium sans cuivre ;<br>Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316 |
| Série                   | VersaMate                                                                                                                                    |
| Style                   | Style II                                                                                                                                     |
| Type                    |                                                                                                                                              |
| CUP                     | 783936077871                                                                                                                                 |

### Dimensions

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Dimensions | 6,68 po x 3 po x 3 po |
| Hauteur    | 3 dans                |
| Longueur   | 6.68 en               |
| Poids      | 1.83 lb               |
| Largeur    | 3 dans                |

### Caractéristiques électriques

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale | 30 A                                                                        |
| Fréquence nominale | 50-400 Hz                                                                   |
| Tension Rating     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 600 VAC</li><li>• 250 VDC</li></ul> |

### Chef d'orchestre

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre de fils | 3 |
|----------------|---|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Manuels d'installation - Versamate 30 Amp Allen Terminal IOM K1381](#)  
[Spécifications - VP3034](#)  
[Spécifications - Versamate Series Receptacles Specification Sheet](#)  
[Spécifications - VP3034](#)  
[Spécifications - Versamate 30 AMP Replacement Parts Allen Terminal](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-VP3034-SPEC-FR | REV 7/2024