

## VQ1F3230 - Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact en aluminium 32 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage optique 5-1/2 pouces

Par Killark

No de catalogue [VQ1F3230](#)

Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 32 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouces.



### Général

Numéro de catalogue	VQ1F3230
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Broche quadruple
Source lumineuse	Fluorescents compacts
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	2400
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VQ1F
Type	Luminaire fluorescent compact en aluminium
CUP	783936076737

### Dimensions

Dimensions	14.06 in x 6 in x 14.06 in
Poids brut avec emballage	12.5
Hauteur	14,06 pouces
Longueur	14,06 pouces
Largeur	6 dans

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	75
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	32 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
------------------------	--

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - VQ1F/VQ2F Series CSA Cert](#)  
[Manuels d'installation - KIL\\_VQ1F, VQ2F Series Luminaires IOM\\_K1361](#)  
[Photométrie - KIL\\_VQ1F3230xxGL](#)  
[Photométrie - KIL\\_VQ1F3230xxR5](#)  
[Photométrie - KIL\\_VQ1F3230xXGL-S](#)  
[Photométrie - KIL\\_VQ1F3230xxS5](#)  
[Photométrie - KIL\\_VQ1F3230xxR1](#)  
[Spécifications - VQ1F/VQ2F Series Compact Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)  
[Spécifications - VQ1F3230](#)