

VQ2F5230 - Série VQ2F, luminaire fluorescent compact AL 52 watts (deux lampes 26W incluses), 120-277V, 50/60 Hz, taille du filetage optique 7-3/4".

Par Killark

No de catalogue [VQ2F5230](#)



Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 52 watts (deux lampes de 26 watts incluses) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces.

Général

Numéro de catalogue	VQ2F5230
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Broche quadruple
Source lumineuse	Fluorescents compacts
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	3600
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VQ2F
Type	Luminaire fluorescent compact en aluminium
CUP	783936076874

Dimensions

Dimensions	14.06 in x 6 in x 14.06 in
Poids brut avec emballage	13.5
Hauteur	14,06 pouces
Longueur	14,06 pouces
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	69.2
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	52 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VQ1F/VQ2F Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_VQ1F, VQ2F Series Luminaires IOM_K1361](#)
[Spécifications - VQ1F/VQ2F Series Compact Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - VQ2F5230](#)