



Série Versamate 100A Prise 3-pôles 4-fils - Type AT - Boîtier 1-1/4" de type E

Par Killark
No de catalogue [VR1034E4](#)

Prise 3-pôles 4-fils 100A - Type AT - Boîtier 1¼" de type E.

Caractéristiques

Boxes come with a green grounding screw.

Général

Catalog Number	VR1034E4
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Type	Style II
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	DEAD END
UPC	783936087863



Dimensions

Dimensions	8.62 po x 6.11 po x 8 po
Hauteur	8 in
Largeur	6.11 in
Longueur	8.62 in
Taille du moyeu	1-1/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal	100 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	600 VAC 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils	3
----------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Versamate 100 Amp Allen Terminal IOM K1383](#)



Une marque Hubbell