



Série Versamate Prise 4-fils 30A 4-pôles - Type AT - Boîtier 3/4" D - Polarisé

Par Killark

No de catalogue [VR3044D2-S37](#)

Prise 4-fils 30A - Type AT - Boîtier 3/4" D - Polarisé.

Caractéristiques

Boxes come with a green grounding screw.

Général

Catalog Number	VR3044D2-S37
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Type	Style I
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	ANGLED FEED THRU
UPC	783936088617



Dimensions

Dimensions	5.56 po x 4.25 po x 4.25 po
Hauteur	4.25 in
Largeur	4.25 in
Longueur	5.56 in
Taille du moyeu	3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal	30 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	600 VAC 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils	4
----------------	---

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Versamate 30 Amp Allen Terminal IOM K1381](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VR3044D2S37-SPEC-FR | REV 7/2024