

**KILLARK®**

## Versamate Series 30A 3-pôles 4-fils avec boîtier de type E 3/4" - Unit Pack

Par Killark

No de catalogue [VR342E2 SU17](#)

30A 3-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 3/4" - Emballage unitaire.

### Caractéristiques

Boxes come with a green grounding screw.

### Général

Catalog Number	VR342E2 SU117
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Type	Style II
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	DEAD END
UPC	783936064697



### Dimensions

Dimensions	3.69 po x 4.25 po x 4.87 po
Hauteur	4.87 in
Largeur	4.25 in
Longueur	3.69 in
Taille du moyeu	3/4"

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	30 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600 VAC</li><li>• 250 VDC</li></ul>

### Lié au conducteur

Nombre de fils	3
----------------	---

### Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)



Une marque Hubbell