



Série Versamate 60A 2-pôles 3-fils
avec boîtier de type D 1-1/2" -
Service inversé

Par Killark
No de catalogue [VR632D5-S39](#)

60A 2-pôles 3-fils avec boîtier de type D 1-1/2" - Service inversé.

Caractéristiques

Boxes come with a green grounding screw.

Général

Catalog Number	VR632D5-S39
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série	VersaMate
Type	Style II
Type	Épingle
Type de fini	Finition époxy/polyester en poudre cuite
Type de fond de panier	ANGLED FEED THRU
UPC	783936065236



Dimensions

Dimensions	7.5 po x 5.15 po x 5.75 po
Hauteur	5.75 in
Largeur	5.15 in
Longueur	7.5 in
Taille du moyeu	1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal	60 A
Fréquence nominale	50-400 Hz
Tension nominale	600 VAC 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils	2
----------------	---

Documentation

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Versamate 60 Amp Original Terminal IOM K1191](#)