



## WLALFP1630L5D - 16k Lumen - Spot linéaire standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP1630L5D](#)

16k Lumen - Lampe linéaire pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft.



### Général

Numéro de catalogue	WLALFP1630L5D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	15 001-25 000 lm
Lumens	15090
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant</li><li>• Surface</li></ul>
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153216

### Dimensions

Poids	36.5 lb
-------	---------

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	125.8
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	120 W

### Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66</li><li>• IP67</li></ul>
-------------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)  
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)  
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)  
[Spécifications - WLALFP1630L5D](#)  
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-WLALFP1630L5D-SPEC-FR | REV 7/2024