

## WLALFP430L4D - 4k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP430L4D](#)



4k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft.

### Général

Numéro de catalogue	WLALFP430L4D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendent</li><li>• Surface</li></ul>
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153148

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC

### Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66</li><li>• IP67</li></ul>
-------------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)  
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)  
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)  
[Spécifications - WLALFP430L4D](#)  
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light](#)  
[Specification Sheet](#)