



## WLALFP630L3D - 6k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 3 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP630L3D](#)



6k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 3 ft.

### Général

Numéro de catalogue	WLALFP630L3D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	5 001-10 000 lm
Lumens	5054
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant</li><li>• Surface</li></ul>
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153162

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	112.3
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	45 W

### Certifications et conformité

Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66</li><li>• IP67</li></ul>
-------------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)  
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)  
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)  
[Spécifications - WLALFP630L3D](#)  
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light](#)  
[Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-WLALFP630L3D-SPEC-FR | REV 7/2024