



WLALFP830L4D - 8k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft

Par Killark

No de catalogue [WLALFP830L4D](#)

8k Lumen - Standard Location Food Processing Light - 120-277VAC - 4 ft.



Général

Numéro de catalogue	WLALFP830L4D
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	LED
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	• Pendant • Surface
Type d'optique	Lentille en polycarbonate - Diffusée
Série	WLALFP
CUP	783936153193

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC

Certifications et conformité

Indice de protection IP	• IP66 • IP67
-------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LAL Series CSA Certificate Of Compliance](#)
[Certifications - LALFP, WLALFP, & LZ2NL NSF Certificate](#)
[Manuels d'installation - WLAL Series LED Luminaires IOM K1486](#)
[Spécifications - WLALFP830L4D](#)
[Spécifications - LALFP Series Food Processing Light](#)
[Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-WLALFP830L4D-SPEC-FR | REV 7/2024