

KILLARK®

XEDS-100A

Par Killark
No de catalogue [XEDS-100A](#)

Série XEDS, 100 Amp max, sectionneur de moteur sans fusible avec 1 contact auxiliaire.



Image représentative

Caractéristiques

- La poignée extérieure est de type voûte avec des dispositions standard pour le verrouillage en position "OFF" avec jusqu'à trois cadenas
- des dispositions pour le verrouillage en position "ON" peuvent être modifiées en usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue)
- le boîtier et la poignée extérieure sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
- les boulons du couvercle sont en acier inoxydable
- les interrupteurs de type DS d'Eaton (fonte aluminium)
- deux moyeux de conduit moulés, un en haut et un en bas
- le mécanisme de la poignée de sectionneur interne est une plaque coulissante montée sur le couvercle
- le mécanisme de la poignée de sectionneur est une plaque coulissante montée sur le couvercle
- le mécanisme de la poignée de sectionneur est une plaque coulissante montée sur le couvercle.

Générale

Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type	Déconnexion sans fusible
Type de montage	Mur
Type d'armoire	Boulonné

Documentation

[Certifications - DEDS & XEDS Series UL Certification](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
KILL_CA-XEDS-100A-SPEC-FR | REV 12/2023