

ZS616 - Connecteur de cordon 2" en aluminium, plage de cordon 1.375-1.500,

Par Killark

No de catalogue [ZS616](#)

Connecteur de cordon en aluminium 2", Gamme de cordon 1.375-1.500,,



*Image représentative

Caractéristiques

- La construction en aluminium résiste à la corrosion
- L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
- L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur

Général

Numéro de catalogue	ZS616
Couleur	• Argent • Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	Série Z
Type	
CUP	783936973845

Dimensions

Dimensions	3.25 in x 3.25 in x 3 in
Poids brut avec emballage	1
Hauteur	3 dans
Taille du moyeu	2"
Longueur	3.25 in
Largeur	3.25 in

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	1 375 - 1 500 pouces
-----------------	----------------------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR73478
Nema Rating	4, 4X, 12, 13
Numéro de dossier UL	E22698

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - ZS616](#)
[Spécifications - ZS616](#)
[Spécifications - Z Series Cord Connectors Specification Sheet](#)