

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-ST, double, longueur 5 mètres



Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [DFPCSTSTD5MM](#)

Cordon de brassage, fibre optique, type ST vers type ST, prise double multimode, 50/125, longueur 5 mètres.

Général

Catalog Number	DFPCSTSTD5MM
Couleur	Orange
Indicateur EU RoHs	Yes
Isolation	PVC
Matériau	Glass Fiber
Températures nominales	0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article	OptiChannel Fiber Patch Cords
UPC	662620821856

Dimensions

Longueur	196.85 in
Portée	6
Taille de l'afficheur	50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-In
--------------	---------

Lié au conducteur

Type de fils	Multimode
--------------	-----------

Logistique

Quantité dans l'emballage	25
---------------------------	----



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-DFPCSTSTD5MM-SPEC-FR | REV 7/2024