

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Fibre, Pigtail, Bundle, 250 Micron, Buffered Loose Tube, SC-Multi Mode, 6-Fiber Strands, OM2 Fiber, 3 Meter



Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [FPBKLTR6SC2M](#)

Fibre, Pigtail, Bundle, 250 Micron, Buffered Loose Tube, SC-Multi  
Mode, 6-Fiber Strands, OM2 Fiber, 3 Meter.

#### Général

Atténuation	.75dB Par fin
Type de bateau	Boîtier de décharge de traction standard
Numéro de catalogue	FPBKLTR6SC2M
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	SC-SM Pigtails
Matériau	Fibre de verre
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	SC-MM, 6F, 250LT, OM2
Température nominale	TIA 568-C.3
CUP	662620308777

#### Dimensions

Taille de l'affichage	50 microns
Longueur	118,11 pouces
Diamètre extérieur	0.2
Pitch	6

#### Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

#### Chef d'orchestre

Type de conducteur	Verre
Wire Size	50 microns
Type de fil	Multimode

#### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

#### Documentation

[Spécifications - FPBKLTR6SC2M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-FPBKLTR6SC2M-SPEC-FR | REV 7/2024