

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Fibre, Pigtail, Bundle, LC-Multi Mode, 12-Fibre Strands, OM1 Fiber, 3 Meter Length

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [FPBKR12LC1M](#)



Fibre, Pigtail, Bundle, LC-Multi Mode, 12-Fiber Strands, OM1 Fiber, 3 Meter Length.

#### Général

Atténuation	.75dB Par fin
Type de bateau	Boîtier de décharge de traction standard
Numéro de catalogue	FPBKR12LC1M
Type de connecteur	LC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Pigtails LC-MM
Matériau	Fibre de verre
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	LC-MM, 12F, OM1
Température nominale	TIA 568-C.3
CUP	662620306285

#### Dimensions

Taille de l'affichage	62 Micron
Longueur (mètres)	3 m
Diamètre extérieur	0.2
Pitch	12

#### Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

#### Chef d'orchestre

Type de conducteur	Verre
Type de fibre	Élevateur
Mode	OM1
Nombre de fibres	12
Wire Size	62 Micron
Type de fil	Multimode

#### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

#### Documentation

[Spécifications - FPBKR12LC1M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-FPBKR12LC1M-SPEC-FR | REV 7/2024