

HUBBELL

Premise Wiring

Fibre, pigtail, bundle, LC-Multi Mode, 6-Fiber Strands, OM2 Fiber, 3 mètres

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [FPBKR6LC2M](#)



Fibre, Pigtail, Bundle, LC-Multi Mode, 6-Fiber Strands, OM2 Fiber, 3 mètres.

Général

Atténuation	.75dB Par fin
Type de bateau	Boîtier de décharge de traction standard
Numéro de catalogue	FPBKR6LC2M
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Pigtails LC-MM
Matériau	Fibre de verre
Matériau - Isolation	PVC ignifugé
Matière - Veste	PVC ignifugé
Type de connecteur	LC-MM, 6F, OM2
Température nominale	TIA 568-C.3
CUP	662620306247

Dimensions

Taille de l'affichage	50 microns
Longueur	118,11 pouces
Diamètre extérieur	0.2
Pitch	6

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
--------------	---------

Chef d'orchestre

Type de conducteur	Verre
Wire Size	50 microns
Type de fil	Multimode

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Spécifications - FPBKR6LC2M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-FPBKR6LC2M-SPEC-FR | REV 7/2024