

HUBBELL

Premise Wiring

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', vert

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC5EGN01](#)

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', vert.



Caractéristiques

- Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
- Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC5EGN01
Couleur	Vert
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Per TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620234700

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	1 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HC5EGN01-SPEC-FR | REV 7/2024