

# HUBBELL Premise Wiring

## Patch Cord, Speed Gain, Cat5E, Slim, Green, 7'

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HC5EGN07](#)



Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, vert, 7 pieds.

### Caractéristiques

- Verified Category 5E Component Exceeds TIA Limits
- Plug Optimized For High Density Switch Ports
- Gigabit Assurance
- Qualified to 150% of 802.3bt PoE Current Level

### Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC5EGN07
Couleur	Green
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Per TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620234731

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	7 ft

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

### Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

### Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none"><li>• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component</li><li>• ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component</li></ul>
-------------------------	---



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
PREM\_CA-HC5EGN07-SPEC-FR | REV 7/2024