

HUBBELL

Premise Wiring

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, vert, 10'.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HC5EGN10](#)



Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, vert, 10'.

Caractéristiques

- Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
- Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC5EGN10
Couleur	Vert
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Per TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620234748

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	10 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV
------------------	------------

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component• ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component
-------------------------	---



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HC5EGN10-SPEC-FR | REV 7/2024