

Armoire serveur HDC, 42U, blanc

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HDC422448WH](#)

Armoire serveur 42U série HDC, 79”(H) x 24”(L) x 48”(P) en blanc.



Caractéristiques

- Armoire de taille normale configurable à l’aide d’un outil de configuration en ligne intelligent pour une conception sans erreur et une commande facile.
- Armoire complète pour centre de données comprenant un accès aux câbles par brosse sur toute la largeur à l’avant et à l’arrière de la partie supérieure pour faciliter l’acheminement des câbles, des portes verrouillées ventilées à l’avant et divisées à l’arrière, des parois latérales divisées, deux paires de supports PDU, des rails de montage 19” étiquetés, des pieds de nivellement et des roulettes.
- Capacité de charge statique de 4000 livres
- Gamme complète d’accessoires
- Accès aux câbles par brosse sur toute la largeur pour faciliter l’acheminement des câbles.
- Chaque armoire est équipée d’écrous à cage et de quincaillerie.
- Disponible en noir ou en blanc hivernal

Général

Numéro de catalogue	HDC422448WH
Couleur	Blanc
Compatibilité	EIA 310
Type de finition	Mat
Cadre	Métal soudé
Matériau	Tôle d’acier
Type de montage	Pieds de nivellement
Série	Série HDC
Style	Portes ventilées avec dessus, parois latérales et rails de montage 19
Type	Armoire de centre de données de taille normale
CUP	662620364131

Dimensions

Capacité cubique	91008 cu.in
Profondeur	48 en
Hauteur	79 en
Largeur	24 en

Chef d’orchestre

Entrée par câble	Recouvrir d’un pinceau
------------------	------------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• UL 2416 • EIA 310
Nema Rating	Aucun

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Page du catalogue - PREM O4 CatalogPage](#)
[Spécifications - HDC422448WH](#)
[Spécifications - HDC422448WH](#)