



4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO

Par Raco
No de catalogue 299

4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO.



Caractéristiques

- Fabriqué en acier pré-galvanisé
- Aucune vis de mise à la terre ou vis de montage de ventilateur ne dépasse pour faciliter l'installation
- Le couvercle en acier protège les fils des dommages, de la peinture et du composé pour cloisons sèches pendant l'installation
- Charge maximale pour les ventilateurs de plafond : 70 lb et 150 lb pour les luminaires statiques
- Vis de ventilateur de plafond de 10-32, 1 po de long et vis de montage de luminaire de 8-32 incluses
- Instructions faciles à suivre et matériel de montage inclus
- Cinq débouchures de 1/2 po de capacité sont incluses.

Général

Catalog Number	299
Couleur	Gris
Extrudé ou soudé	Drawn
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Steel
Nombre d'unités multiplex	1-Gang
Ouvertures défonçables	1/2 in
Taille	4 in
Type	Box
Type d'appareil	Ceiling;Light
Type de support	No Bracket
UPC	050169002995
Ventilateurs suspendus certifiés	Yes

Dimensions

Capacité en pieds cubes	22.4 cu.in
Hauteur	4.25 in
Largeur	4.25 in
Poids	0.9 lb
Poids de l'appareil	150 lb
Poids de ventilateurs suspendus (lb)	70 lb
Profondeur	2.125 in
Profondeur actuelle	2.56 in
Élévation du sol	Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification	UL Listed
-------------------------------	-----------

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	1152
Quantité dans l'emballage	6
Type d'emballage	No Packaging

Documentation

[Catalogs - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - LEED Statement](#)
[Certifications - NEMA OS1](#)
[Installation Manuals - Ceiling Box Installation Instructions](#)
[Sales Drawings - 299 Customer Drawing](#)
[SDS - HCC SDS](#)
[Sell Sheets - 4 in. Round Ceiling Fan-Rated Box](#)
[Sell Sheets - RACO® Ceiling Fan Boxes](#)
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)