



**Moyeux 1/2 po - Connecteur de
cordon étanche à décharge de
traction de forme 1, plage de câbles
.250 - .375**

Par Raco

No de catalogue [3702-2](#)

Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon à décharge de traction
étanche de forme 1, plage de câbles .250 - .375.



*Image représentative

Caractéristiques

- All steel/malleable construction provides mechanical strength
- Unique Neoprene grommet design - grommet is forced up and around the cord when the nut is tightened for a positive liquidtight seal
- Washers have size range imprinted for identification - eliminates misidentifying inventory
- Use RACO locknuts and sealing washers to complete a liquidtight installation on a sheet metal box or panel
- All metallic components are zinc electroplated for corrosion protection
- UPC bar coded fittings are individually polybagged with a preprinted UPC-A bar code and packaged in pre-scored tear top cartons for an attractive presentation
- 3/8 in. to 1 in. Steel, 1-1/4 in. to 1-1/2 in. Malleable Iron bodies and nuts
- Additional sizes available
- La conception unique de l'œillet en néoprène - l'œillet est poussé vers le haut et autour du cordon lorsque l'écrou est serré pour un joint positif étanche
- Les rondelles ont une gamme de taille imprimée pour l'identification - élimine les erreurs d'identification de l'inventaire
- Utilisez les contre-écrous et les rondelles d'étanchéité RACO pour compléter une installation étanche sur un boîtier ou un panneau en tôle
- Tous les composants métalliques sont zingués par électrodéposition pour la protection contre la corrosion
- Les raccords avec code à barres UPC sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène avec un code à barres UPC-A pré-imprimé et emballés dans des cartons à couvercle déchirable pré-encadrés pour une présentation attrayante
- 3/8 po à 1 po. Acier, 1-1/4 po à 1-1/2 po Corps et écrous en fonte malléable
- Autres tailles disponibles

Général

Catalog Number	3702-2
Conditions environnementales	Wet Location
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Steel/Malleable Iron
Type d'accessoire	Fitting
Type de conduit	Liquidtight
Type de connecteur	Strain-Relief
Type de raccord	Connectors
UPC	050169370223

Dimensions

Dimensions	1.453 po x 1.063 po x 1.063 po
Hauteur	1.063 in
Largeur	1.063 in
Longueur	1.453 in
Poids	0.174 lb
Taille	1 in
Taille du marché	1/2 in

Lié au conducteur

Plage de câbles	0.250 - 0.375 in
-----------------	------------------

Certifications et conformité

Classement(s) de risque	<ul style="list-style-type: none">• Class I, Division 2• Class II Division 1 & 2• Class III, Division 1 & 2
-------------------------	---

Enregistré pour certification

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	12000
Nombre de paquets minimum	25
Quantité dans l'emballage	25

Documentation

[Catalogs - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)

[Product Logo - LT CORD](#)

[SDS - HCC SDS](#)

[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-37022-SPEC-FR | REV 7/2024