


Boîte à maçonnerie, 3-1/2 po de profondeur, 105 po cu. po, boîte à maçonnerie 5 gangs, largeur 9-1/4 po, hauteur 3-3/4 po, vis de sol surélevée, avec concentrique, 1/2 et 3/4 po Ko (1 paquet), MBD5K



Par TradeSelect
No de catalogue [MBD5K](#)

Boîte de maçonnerie, 3-1/2 in. Profondeur, 105 Cu. po, boîte à maçonnerie 5 groupes, largeur de 9-1/4 po, hauteur de 3-3/4 po, vis à sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po. largeur, hauteur 3-3/4, vis à sol surélevé, avec concentrateur, 1/2 et 3/4 po KO (1 paquet). KO (1 paquet).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	MBD5K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	37 x 1/2-3/4 en combinaison, 1 x 1/2-3/4-1 en combinaison
Obturbateurs - Bas	10 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	19 x 1/2-3/4in Combinaison, 1 x 1/2-3/4-1in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	8 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	5-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Sous marque	commerceSELECT
Type	Boîte de maçonnerie, boîte
CUP	626463002711
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	3.516 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	2.34 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	189

Documentation

- [Spécifications - MBD5K](#)
- [Vue 3D du produit - MBD5K](#)