

Boîte à maçonnerie, 2-1/2 po de profondeur, 56 po cu. po, boîte à maçonnerie 4 gangs, largeur 7-7/16 po, hauteur 3-3/4 po, vis de sol surélevée, avec concentrique, 1/2 et 3/4 po Ko (paquet de 5), MBS4K



Par TradeSelect
No de catalogue [MBS4K](#)

Boîte de maçonnerie, 2-1/2 in. Profondeur, 56 Cu. po, boîte à maçonnerie 4 groupes, largeur de 7-7/16 po, hauteur de 3-3/4 po, vis à sol surélevé, avec vis concentriques de 1/2 et 3/4 po. Largeur, hauteur 3-3/4, vis à sol surélevé, avec concentrateur, 1/2 et 3/4 po. KO (paquet de 5).

Général

Type de support	Pas de support
Numéro de catalogue	MBS4K
Couleur	
Étiré ou soudé	Soudé
Gangable	Non
Les Knockouts	20 x 1/2-3/4 in Combinaison
Obturbateurs - Bas	8 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - Extrémités	8 x 1/2-3/4in Combinaison
Obturbateurs - latéraux	4 x 1/2-3/4in Combinaison
Matériau	Acier
Nombre de gangs	4-Gang
Oreilles en plâtre	Non
Type	Boîte de maçonnerie, boîte
CUP	626463002865
Système de câblage	Conduit

Dimensions

Profondeur réelle	2.53 in
Terrain surélevé	Oui
Poids	1.49 lb

Certifications et conformité

Liste certifiée	CSA
-----------------	-----

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	495

Documentation

- [Spécifications - MBS4K](#)
- [Vue 3D du produit - MBS4K](#)