

Kellems Wire Management, Poignées de traction, Poignée d'épissure junior, Tube junior, .18"-.24", Galvanisé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 01301008

Kellems Wire Management, Grips de traction, Jr Splicing Grip,
Junior Tube, .18"-.24", Galvanisé.



Caractéristiques

- Construction à simple tissage
- Convient pour les travaux légers et les épissures

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 400 (1 779) Lbs (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - .18"-.24" (.46-.61)
- Mécanique - Charge de travail - (formule du programme 5% de la force de rupture approximative)

Général

Résistance à la rupture approximative	400 lbs
Numéro de catalogue	01301008
Couleur	• •
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Capacité de charge	80
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Sur les extrémités des câbles
Série	Poignées d'épissure
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585300047

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0.18 in-0.24 in
Taille du câble .18"-.24" (0.46-0.61)
Nombre de conducteurs 1 Câble gainé

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_01301008_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 01301008 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 1301008](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)