

## Kellems Wire Management, Poignées de traction, Poignée d'épissure, .75"-.99", galvanisé, 48" de long

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [01304017](#)

Kellems Wire Management, Poignées de traction, Poignée  
d'épissure, .75"-.99", galvanisé, 48" de long.



### Caractéristiques

- Construction à double tissage
- Convient pour les épissures

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 7,500 (33,360) Lbs (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 1,90-2,51 (0,75"-0,99")
- Mécanique - Charge de travail - (formule du programme 5% de la résistance à la rupture approximative)

### Général

Résistance à la rupture approximative	7,500 lbs
Numéro de catalogue	01304017
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Sur les extrémités des câbles
Série	Poignées d'épissure
Style	Maille fermée, double tissage
Type	
CUP	783585327013

### Dimensions

Taille de l'affichage 48" (121,92) Longueur

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0,75 in-0,99 in  
Taille du câble .75"-.99" (1.90-2.51)  
Nombre de conducteurs 1 Câble gainé

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

### Logistique

Quantité de cartons 20

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_01304017\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-15 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 01304017 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 1304017](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

