

Kellems Wire Management, Poignées de traction, Poignée d'épissure, .37"-.49", galvanisé, 18" de long

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 013041330

Kellems Wire Management, Poignées de traction, Poignée
d'épissure, .37"-.49", galvanisé, 18" de long.



Caractéristiques

- Construction à double tissage
- Convient pour les épissures

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 3 500 (15 568) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - .37"-.49" (.94-1.24)
- Mécanique - Charge de travail - (formule du programme 5% de la force de rupture approximative)

Général

Résistance à la rupture approximative	3,500 lbs
Numéro de catalogue	013041330
Couleur	• •
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Sur les extrémités des câbles
Série	Poignées d'épissure
Style	Maille fermée, double tissage
Type	
CUP	783585326955

Dimensions

Taille de l'affichage 18" (45.72) Longueur

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0,37 in-0,49 in
Taille du câble .37"-.49" (.94-1.24)
Nombre de conducteurs 1 Câble gainé

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_013041330_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 013041330 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 13041330](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

