

Gestion des câbles, poignées de confinement des tuyaux, type T, longueur des mailles 48", diamètre des câbles : 1.44 in-2.19 in



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 014021075

Gestion des fils, pinces de confinement des tuyaux, pinces pour tubes, longueur de maille 48", diamètre de câble : 1.44 in-2.19 in.

Caractéristiques

- Ces pinces permettent d'éviter les blessures graves au personnel et les dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau.
- Les pinces de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en acier inoxydable à double maille pour une grande résistance et sont livrées avec des colliers de serrage.
- Les poignées tubulaires assurent une couverture complète lorsque le tuyau est partiellement recouvert à chaque extrémité par des poignées de fixation.
- Les poignées de type T remplissent la zone de tuyau exposée entre les deux poignées d'extrémité.
- Un assemblage télescopique permet un chevauchement à n'importe quel degré au-delà du minimum de 3".

Général

Résistance à la rupture approximative	12,500 lbs
Numéro de catalogue	014021075
Type d'article	Poignées de tube (Type T)
Matériau	Acier inoxydable
Série	Poignées de tube
CUP	783585369044

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 1,44 in-2,19 in

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK W-47 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 14021075](#)
- [Spécifications - 14021075](#)
- [Spécifications - 14021075](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

