

## Gestion des câbles, pinces pour contenir les tuyaux, pinces pour tubes, type T, longueur de maille 24", diamètre du câble : 0.50 in-0.94 in



Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [014021152](#)

Gestion des fils, pinces pour contenir les tuyaux, pinces pour tubes, longueur de maille 24", diamètre de câble : 0.50 in-0.94 in.

### Caractéristiques

- Ces pinces permettent d'éviter les blessures graves au personnel et les dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau.
- Les pinces de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en acier inoxydable à double maille pour une grande résistance et sont livrées avec des colliers de serrage.
- Les poignées tubulaires assurent une couverture complète lorsque le tuyau est partiellement recouvert à chaque extrémité par des poignées de fixation.
- Les poignées de type T remplissent la zone de tuyau exposée entre les deux poignées d'extrémité.
- Un assemblage télescopique permet un chevauchement à n'importe quel degré au-delà du minimum de 3".

### Général

Résistance à la rupture approximative	3 400 lbs
Numéro de catalogue	014021152
Type d'article	Poignées de tube (Type T)
Matériau	Acier inoxydable
Série	Poignées de tube
CUP	783585437408

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0,50 in-0,94 in

### Logistique

Quantité de cartons 1

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-47 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 14021152](#)  
[Spécifications - 14021152](#)  
[Spécifications - 14021152](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

