

Poignées de maintien, double œil, double tissage, maille fermée, bronze étamé, 3.50-3.99"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [02206008](#)

Poignées de maintien, double œillet, double tissage, maille fermée, bronze étamé, 3.50-3.99".



Caractéristiques

- Double eye
- Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
- Eye assemblies provide eye reinforcement at support hardware
- Oeillet double
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée
- Les assemblages d'oeillets renforcent les oeillets au niveau du matériel de soutien.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 12 070 (53 687)
- Mécanique - Charge de travail - 1207 (5368.7) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	12,070 lbs
Numéro de catalogue	02206008
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
Construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Usage intensif
Style	Maille fermée, double tissage
Type	
CUP	783585304427

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 3,5 in-3,99 in
Taille du câble 3.50"-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02206008_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-25 Catalog Page](#)
[Spécifications - 2206008](#)
[Spécifications - Wiring 02206008 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

