

## 03301002

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [03301002](#)

POIGNÉE DE TRACTION À ŒIL ROTATIF UGRD, .62-.74",  
COURTE.



### Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 6 800 (30 246) Lbs (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - 1,60-1,88 (0,63"-0,74")
- Mécanique - Charge de travail - 1360 (6049.2) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	6 800 lbs
Numéro de catalogue	03301002
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	1360
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur réduite
CUP	783585314082

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,63 in-0,74 in
Taille du câble	.63"-.74" (1.60-1.88)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_03301002\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring 03301002 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - 3301002](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

