

03301011

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03301011](#)

POIGNÉE DE TRACTION À ŒIL ROTATIF UGRD, .50"-.61", STD.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 5 600 (24 909) Lbs (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - .50"-.62" (1.27-1.57)
- Mécanique - Charge de travail - 4981,8 livres (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	5 600 lbs
Numéro de catalogue	03301011
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	1120
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314174

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,50 in-0,62 in
Taille du câble	.50"-.62" (1.27-1.57)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03301011_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 3301011](#)
- [Spécifications - Wiring 03301011 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

