

03301019

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03301019](#)

POIGNÉE DE TRACTION UGRD ROT EYE, 2.5-2.9", COURTE.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 33 000 (146 784) livres (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 6,35-7,59 pouces (2,50-2,99 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 6600 (29356.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	33 000 lbs
Numéro de catalogue	03301019
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	6600
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur réduite
CUP	783585314259

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	2.50 in-2.99 in
Taille du câble	2.50"-2.99" (6.35-7.59)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	4
Quantité de palettes	36

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03301019_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 3301019](#)
- [Spécifications - Wiring 03301019 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

