

03301021

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03301021](#)

POIGNÉE DE TRACTION UGRD ROT EYE, 3.5-4.0", COURTE.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 48 000 (213 504) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - 8,89-10,13 (3,50"-3,99")
- Mécanique - Charge de travail - 9600 (42700.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	48 000 lbs
Numéro de catalogue	03301021
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	9600
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur réduite
CUP	783585314273

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	3.50 in-3.99 in
Taille du câble	3.50"-3.99" (8.89-10.13)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03301021_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 3301021](#)
- [Spécifications - Wiring 03301021 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

