

Kellems Wire Pulling Grips, Oeil rotatif souterrain, .75-.99 in, Standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [03301024](#)

Kellems Wire Management, poignées de traction, œillet rotatif souterrain, .75-.99", Standard.



Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 9 600 (42 701) Lbs (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 1,90-2,51 (0,75"-0,99")
- Mécanique - Charge de travail - 1920 (8540.2) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	9 600 lbs
Numéro de catalogue	03301024
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	1920
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314280
Limite de la charge de travail	1 920 lb

Dimensions

Poids 1.15 lb

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,75 in - 0,99 in
Cable Diameter Range Metric	1,90 cm - 2,51 cm
Taille du câble	.75"-.99" (1.90-2.51)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 10
Quantité de palettes 200

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_03301024_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_D5722301_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - 3301024](#)
[Spécifications - Wiring 03301024 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

