

## 03301045

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [03301045](#)

POIGNÉE DE TRACTION À ŒIL ROTATIF UGRD, 6,0-7,0", STD.



### Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 48 000 (213 504) livres (N)
- Mécanique - Plage de diamètre de câble - 15,24-17,75 (6,00"-6,99")
- Mécanique - Charge de travail - 9600 (42700.8) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	48 000 lbs
Numéro de catalogue	03301045
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	9600
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314440

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	6.00 in-6.99 in
Taille du câble	6.00"-6.99" (15.24-17.75)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

### Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_03301045\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_D5722301\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 3301045](#)  
[Spécifications - Wiring 03301045 Specification Sheet](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

